


## **LIS 2,5M6 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
N. d'ordine	<u>9200390000</u>
Tipo	LIS 2,5M6 V
GTIN (EAN)	4032248410231
CPZ	100 Pieza



## **LIS 2,5M6 V**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

O			
Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	6.1 mm	Profondità (pollici)	0.2402 inch
Larghezza	28.6 mm	Larghezza (pollici)	1.126 inch
Peso netto	1.07 g	Largriezza (poliici)	1.120 IIICH
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	%	
Dati tecnici			
Descrizione articolo	Giunto a forcella 2,0 mm² / M6		
Giunti			
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm²
Isolamento	presente	Dimensione (bulloni)	M 6
Dimensione	M 6	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	blu	Densità di collegamenti (S1)	0.8 mm
Diametro interno (d1)	6.4 mm	Lunghezza collare isolante (b)	11.3 mm
Diametro collare isolante (D)	4.5 mm	Diametro esterno (d)	11.3 mm
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Foglio dati

**LIS 2,5M6 V** 




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



## **LIS 2,5M6 V**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

## **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTI 15	Versione
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	