


### **LIS 6M10 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
N. d'ordine	9200450000
Tipo	LIS 6M10 V
GTIN (EAN)	4032248410293
CPZ	50 Pieza



## **LIS 6M10 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	8 mm	Profondità (pollici)	0.315 inch
Larghezza	36.7 mm	Larghezza (pollici)	1.4449 inch
Peso netto	3.17 g		
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzion		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 v		
TLACTIONIC	TWO SVITIC Superioria U, I V	70	
Dati tecnici			
Descrizione articolo	Giunto a forcella 6,0 mm² / M10		
Giunti			
Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>
Isolamento	presente	Dimensione (bulloni)	M 10
Dimensione	M 10	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	giallo	Densità di collegamenti (S1)	1 mm
Diametro interno (d1)	10.5 mm	Lunghezza collare isolante (b)	13.15 mm
Diametro collare isolante (D)	6.4 mm	Diametro esterno (d)	18 mm
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92
ECLASS 13.0	27-40-02-92	ECLASS 14.0	27-40-02-92
ECLASS 15.0	27-40-02-92		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

## **LIS 6M10 V**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



### **LIS 6M10 V**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
Tipo N. d'ordine	CTI 6 G 9202850000	Versione Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
•		