


LIF 2,5F638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
N. d'ordine	<u>9200560000</u>
Tipo	LIF 2,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410408
CPZ	100 Pieza



LIF 2,5F638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	7.7 mm	Profondità (pollici)	0.3031 inch
Larghezza	20.8 mm	Larghezza (pollici)	0.8189 inch
Peso netto	1.13 g	Largriezza (pollici)	0.0 100 men
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt9	%	
Dati tecnici			
Descrizione articolo	Connettore femmina piatto 2,5 mm² / 6,3x0,8		
Giunti			
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²	Isolamento	presente, Parzialmente isolato
Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm	Dimensione	6,3 x 0,8 mm
Materiale/plastica	PVC	Colore d'identificazione	blu
Larghezza di innesto (d2)	6.3 mm	Densità di innesto (d3)	0.8 mm
Lunghezza collare isolante (b)	10 mm	Diametro collare isolante (D)	5 mm
Classificazioni			
ETIM C.O.	F0000F40	ETIM 7.0	F0000F10
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 13.0	27-44-03-92	ECLASS 14.0	27-44-03-92

27-44-03-92

ECLASS 15.0

Foglio dati

LIF 2,5F638 R




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni



LIF 2,5F638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

	generali per i eranna-ione			
Tipo	HTI 15	Versione		
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,		
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia		
CPZ	1 ST			
Tipo	CTI 6	Versione		
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,		
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia		
CPZ	1 ST			
Tipo	CTI 6 G	Versione		
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,		
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela		
CPZ	1 ST			