


**LIF 6F638 R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo
N. d'ordine	<a href="#">9200570000</a>
Tipo	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	40322484 10415
CPZ	100 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	7.7 mm	Profondità (pollici)	0.3031 inch
Larghezza	23.8 mm	Larghezza (pollici)	0.937 inch
Peso netto	1.64 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati tecnici

Descrizione articolo	Connettore femmina piatto 6,0 mm <sup>2</sup> / 6,3x0,8
----------------------	--

## Giunti

Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo	6 mm <sup>2</sup>	Isolamento	presente, Parzialmente isolato
Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm	Dimensione	6,3 x 0,8 mm
Materiale/plastica	PVC	Colore d'identificazione	giallo
Larghezza di innesto (d2)	4.8 mm	Densità di innesto (d3)	0.8 mm
Lunghezza collare isolante (b)	13 mm	Diametro collare isolante (D)	6.8 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC0005 16	ETIM 9.0	EC0005 16
ETIM 10.0	EC0005 16	ECLASS 14.0	27-44-03-92
ECLASS 15.0	27-44-03-92		

**Disegni**



## Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTI 15	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9014400000</a>	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006120000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	CTI 6 G	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202850000</a>	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
CPZ	1 ST	