

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso |
| N. d'ordine | 9200580000 |
| Tipo | LIF 1,5M638 R |
| GTIN (EAN) | 4032248410422 |
| CPZ | 100 Pieza |

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 5.8 mm | Profondità (pollici) | 0.2283 inch |
| Larghezza | 20.8 mm | Larghezza (pollici) | 0.8189 inch |
| Peso netto | 0.81 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Descrizione articolo | Spina piatta 0,5-1,5 mm ² |
|----------------------|--------------------------------------|

Giunti

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.5 mm ² |
| Isolamento | presente, Parzialmente isolato | Dimensione (spina piatta) | 6.3 x 0,8 mm |
| Dimensione | 6,3 x 0,8 mm | Materiale/plastica | PVC |
| Larghezza di innesto (d2) | 6.3 mm | Densità di innesto (d3) | 0,8 mm |
| Lunghezza collare isolante (b) | 10 mm | Diametro collare isolante (D) | 4 mm |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000516 | ETIM 9.0 | EC000516 |
| ETIM 10.0 | EC000516 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-92 | | |

LIF 1,5M638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



Accessori

Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HTI 15 | Versione |
| N. d'ordine | 9014400000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 | Versione |
| N. d'ordine | 9006120000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | CTI 6 G | Versione |
| N. d'ordine | 9202850000 | Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela |
| CPZ | 1 ST | |