# LIF 2,5T638 R




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Prese piatte isolate con diramazione in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
N. d'ordine	<u>9200620000</u>
Tipo	LIF 2,5T638 R
GTIN (EAN)	4032248410460
CPZ	100 Pieza



# LIF 2,5T638 R



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
	Comornie		
Dimensioni e pesi			
Profondità	7.7 mm	Profondità (pollici)	0.3031 inch
Larghezza	20.8 mm	Larghezza (pollici)	0.8189 inch
Peso netto	1.32 g		
Conformità ambientale del p	rodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt	9%	
Dati tecnici			
Descrizione esticale	Spina piatta con		
Descrizione articolo	derivazione 1,5-2,5 mm <sup>2</sup>		
Giunti			
Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm²	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm²
Isolamento	presente, Parzialmente isolato	Dimensione (spina piatta)	6,3 x 0,8 mm
Dimensione	6,3 x 0,8 mm	Materiale/plastica	PVC
Colore d'identificazione	blu	Larghezza di innesto (d2)	6.3 mm
Densità di innesto (d3)	0.8 mm	Lunghezza collare isolante (b)	10 mm
Diametro collare isolante (D)	5.8 mm		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ETIM 10.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
		FOLACC 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-44-03-92 27-44-03-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-44-03-92

## LIF 2,5T638 R



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

## **Crimping tools**



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

#### Dati generali per l'ordinazione

	and general per recumulations			
Tipo	HTI 15	Versione		
N. d'ordine	9014400000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,		
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Crimpatura doppia		
CPZ	1 ST			
Tipo	CTI 6	Versione		
N. d'ordine	9006120000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm²,		
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura doppia		
CPZ	1 ST			
Tipo	CTI 6 G	Versione		
N. d'ordine	9202850000	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati,		
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Crimpatura ovale, Crimpatura parallela		
CPZ	1 ST			