

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ordini disponibili solo a
richiesta



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automatic stripper and crimper
N. d'ordine	9200750000
Tipo	CA INDENT
GTIN (EAN)	4032248411801
CPZ	1 Pieza

CA INDENT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	490 mm	Profondità (pollici)	19.2913 inch
Posizione verticale	420 mm	Altezza (pollici)	16.5354 inch
Larghezza	450 mm	Larghezza (pollici)	17.7165 inch
Peso netto	55000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	0,14 - 2,5 (~AWG16-13)	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 2 s	Materiali di consumo	contatti torniti
Collegamento dell'aria compressa	5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		