

**HTF AFK 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller DFF e ZRV

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.2mm <sup>2</sup> , 2.5mm <sup>2</sup> , B-Crimp
N. d'ordine	<a href="#">9201040000</a>
Tipo	HTF AFK 2.5
GTIN (EAN)	4032248419678
CPZ	1 Pieza

**HTF AFK 2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	533 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per contatti piatti AFK con estremità a crimpare aperta	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

**Dati utensile di crimpatura**

Sezione del terminale, max.	2.5 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	B-Crimp
-----------------------------	---------------------	----------------------------	---------

**Descrizione contatto**

Tipo di contatto	Weidmüller FEKO ZRV	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 12
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 24	Area di crimpatura , max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	0.2 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## HTF AFK 2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

### Simile alla figura

