

**MULTI-STRIPAX 16 SL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	<a href="#">9202220000</a>
Tipo	MULTI-STRIPAX 16 SL
GTIN (EAN)	4032248486151
CPZ	1 Pezia

## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	550 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile per la spellatura e il taglio di conduttori isolati in PVC, 16 mm <sup>2</sup> con strutture speciali
----------------------	--

### Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm <sup>2</sup>
Capacità di taglio max., conduttore rigido	2.5 mm <sup>2</sup>	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm <sup>2</sup>
Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm	Campo di spellatura AWG, max.	6 AWG
Campo di spellatura AWG, min.	8 AWG	Lunghezza di spellatura min.	2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm <sup>2</sup>

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Esempio d'uso**



## MULTI-STRIPAX 16 SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Accessori / ricambi



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204550000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9204570000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-4 <sup>2</sup> SL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203730000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202270000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202260000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202300000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9205770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1212770000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
CPZ	1 ST	

**MULTI-STRIPAX 16 SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori**

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1204280000</a>	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203100000</a>	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9203070000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
CPZ	1 ST	