


MULTI-STRIPAX ASI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Utensili, Utensile spellafili e da taglio |
| N. d'ordine | 9202250000 |
| Tipo | MULTI-STRIPAX ASI |
| GTIN (EAN) | 4032248486199 |
| CPZ | 1 Pieza |

MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 40 mm | Profondità (pollici) | 1.5748 inch |
| Posizione verticale | 85 mm | Altezza (pollici) | 3.3464 inch |
| Larghezza | 250 mm | Larghezza (pollici) | 9.8425 inch |
| Peso netto | 549 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Utensile "taglia e spella" per cavi ASI |
|----------------------|--|

Utensili di spellatura

| | | | |
|--|-------------------|--|---------------------|
| Tipo di cavo | ASI-EPDM | Cavo in rame - flessibile, max. | 6 mm ² |
| Sezione del conduttore (capacità di taglio) | 6 mm ² | Capacità di taglio max., conduttore rigido | 2.5 mm ² |
| Capacità di taglio max., conduttore flessibile | 6 mm ² | Capacità di taglio max., cavo piatto | 10,2 mm x 4 mm |
| Campo di spellatura AWG, max. | 8 AWG | Campo di spellatura AWG, min. | 16 AWG |
| Lunghezza di spellatura min. | 2 mm | Sezione di collegamento cavo, max. | 1.5 mm ² |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002109 | ETIM 9.0 | EC002109 |
| ETIM 10.0 | EC002109 | ECLASS 14.0 | 21-04-37-06 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-37-06 | | |

Esempio d'uso



MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Accessori / ricambi



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|
| Tipo | AIE M-SPX 0.25-1.5 S | Versione |
| N. d'ordine | 9204550000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671090 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE M-SPX 1.5-6.0 S | Versione |
| N. d'ordine | 9204570000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248671113 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-SPX 0.75-4 ² SL | Versione |
| N. d'ordine | 9203730000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248576449 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX 16 SL | Versione |
| N. d'ordine | 9202270000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486212 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX 6-16 | Versione |
| N. d'ordine | 9202260000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486205 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX ASI | Versione |
| N. d'ordine | 9202300000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486250 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX AWG | Versione |
| N. d'ordine | 9202280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248486236 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX GKWLW | Versione |
| N. d'ordine | 9205770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248836291 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX POF | Versione |
| N. d'ordine | 1212770000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248994434 | |
| CPZ | 1 ST | |

MULTI-STRIPAX ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo | AIE MULTI-STRIPAX PV | Versione |
| N. d'ordine | 1204280000 | Insert |
| GTIN (EAN) | 4032248987030 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | ERAN MULTI-STRIPAX | Versione |
| N. d'ordine | 9203100000 | Spare stop set |
| GTIN (EAN) | 4032248538102 | |
| CPZ | 1 ST | |
| Tipo | ERME MULTI-STRIPAX | Versione |
| N. d'ordine | 9203070000 | Spare cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248538096 | |
| CPZ | 1 ST | |