

**CRIMPSET PZ / CTI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Set di crimpatura

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Assortimento di utensili di crimpatura, Pinza crimpatrice: PZ 6 Roto/CTI 6, Utensile spellafili: STRIPAX, Area di crimpatura , min.: 0.14, Colore: DIN
N. d'ordine	<a href="#">9202610000</a>
Tipo	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
CPZ	1 Pieza
Imballaggio	Box di plastica

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	330 mm	Profondità (pollici)	12.9921 inch
Posizione verticale	79 mm	Altezza (pollici)	3.1102 inch
Larghezza	413 mm	Larghezza (pollici)	16.2598 inch
Peso netto	4871.4 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Assortimenti

Area di crimpatura , max.	6 mm <sup>2</sup>	Area di crimpatura , min.	0.14 mm <sup>2</sup>
Imballaggio	Box di plastica	Utensile spellafili	STRIPAX
Pinza crimpatrice	PZ 6 Roto/CTI 6	Colore	DIN
Numero di AEH	2000 pcs.		

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ETIM 10.0	EC000524	ECLASS 14.0	27-40-02-18
ECLASS 15.0	27-40-02-18		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	STRIPAX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9005000000</a>	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
GTIN (EAN)	4008190072506	
CPZ	1 ST	

### Crimping tools



Pinze crimpatrici per giunti isolati capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CTI 6	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9006120000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4008190044527	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura ovale, Crimpatura doppia
CPZ	1 ST	
Tipo	PZ 6 ROTO L	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1444050000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 0.14mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118248593	6mm <sup>2</sup> , Crimpatura trapezoidale
CPZ	1 ST	

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### sciolti in bustina



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H0,5/14D W	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019010000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, bianco
GTIN (EAN)	4008190120931	
CPZ	500 ST	
Tipo	H1,0/14D R	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019080000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190090623	
CPZ	500 ST	
Tipo	H2,5/15D BL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019160000</a>	Terminali, Standard, 10 mm, 8 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190028732	
CPZ	500 ST	
Tipo	H4,0/18D GR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019190000</a>	Terminali, Standard, 12 mm, 10 mm, grigio
GTIN (EAN)	4008190141349	
CPZ	500 ST	

### Conduttore - sezione nom. 6,0 mm<sup>2</sup>



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H6,0/20D GE	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9019220000</a>	Terminali, Standard, 14 mm, 12 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190151607	
CPZ	100 ST	


## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 6M6 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200250000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248410071		
CPZ	100 ST		

### Capicorda a puntale




Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 6R14 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200480000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo	
GTIN (EAN)	4032248410323		
CPZ	100 ST		

### Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 2,5M5 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200180000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409808		
CPZ	100 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 2,5F638 R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200560000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , blu	
GTIN (EAN)	4032248410408		
CPZ	100 ST		

### Capicorda a puntale



Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200460000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410309		
CPZ	100 ST		
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200470000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , blu	
GTIN (EAN)	4032248410316		
CPZ	100 ST		

### Giunti di testa



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Accessori

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 6B26 VF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200510000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , giallo	
GTIN (EAN)	4032248410354		
CPZ	100 ST		

### Capicorda ad anello




Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M4 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200090000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409853		
CPZ	100 ST		

### Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F638 R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200540000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup> , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410385		
CPZ	100 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Giunti di testa




Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200500000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> , blu	
GTIN (EAN)	4032248410347		
CPZ	100 ST		

### Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M5 V	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200100000</a>	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm <sup>2</sup> , 0,5 mm <sup>2</sup> - 1,5 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4032248409860		
CPZ	100 ST		

### Inserti



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EINSATZ BA8-PSC 80	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9202310000</a>	Assortimento di inserti	
GTIN (EAN)	4032248486687		
CPZ	1 ST		

## CRIMPSET PZ / CTI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200520000</a>	Spine piatte,Giunto isolato, 1.5 mm <sup>2</sup> ,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rosso	
GTIN (EAN)	4032248410361		
CPZ	100 ST		
Tipo	LIF 6F638 R	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200570000</a>	Spine piatte,Giunto isolato,6 mm <sup>2</sup> ,4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> ,giallo	
GTIN (EAN)	4032248410415		
CPZ	100 ST		

## Giunti di testa



Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9200490000</a>	Spine piatte,Giunto isolato,0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> ,rosso	
GTIN (EAN)	4032248410330		
CPZ	100 ST		

## Valigetta



- Valigetta in plastica polipropilenica infrangibile
- Protezione mobile e trasparente con un ingombro minimo
- Con 2 stabili chiusure a scorrimento
- Le custodie e le cassette possono essere disposte di coltello e impilate senza il rischio che scivolino
- Possono essere divise mediante inserti

**CRIMPSET PZ / CTI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	KOFFER PSC80 PC	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9202330000</a>	Utensili, Scatola vuota / valigia
GTIN (EAN)	4032248486700	
CPZ	1 ST	