


H0,75/19TS ZH HBL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Terminali doppi, 15 mm, 12 mm, Azzurro
N. d'ordine	9202840000
Tipo	H0,75/19TS ZH HBL
GTIN (EAN)	4032248515783
CPZ	500 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E354986

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.16 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali doppi, colore azzurro	Versione	Terminali doppi
----------------------	---------------------------------	----------	-----------------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.7 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Larghezza del collare isolante (B)	3 mm	Altezza del collare isolante (A)	5.5 mm
Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm	L1 in mm	19.00 mm
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 18	Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	0.75 mm ²
Colore	Miscellaneous		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

