

CTI 6 G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connet-
tori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura ovale, Crimpatura parallela
N. d'ordine	9202850000
Tipo	CTI 6 G
GTIN (EAN)	4032248517855
CPZ	1 Pieza

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	689.78 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-6 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm²	
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura ovale, Crimpatura parallela	
Stazione di crimpaggio	Numero della stazione di crimpaggio	1
	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm²
	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	20 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso
	Numero della stazione di crimpaggio	2
	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm²
	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	16 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	14 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Blu
	Numero della stazione di crimpaggio	3
	Sezione di collegamento cavo, min.	4 mm²
	Sezione di collegamento cavo, max.	6 mm²
	Diametro cavo AWG, min.	12 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	10 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Giallo

Descrizione contatto


Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.
---------------------------	---


Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Accessori

Spina piatta



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame


- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FSKI/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491790000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301540	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/488	Versione
N. d'ordine	1491810000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301380	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/638	Versione
N. d'ordine	1491820000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301670	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/488	Versione
N. d'ordine	1491850000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blu
GTIN (EAN)	4050118301687	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/638	Versione
N. d'ordine	1491830000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blu
GTIN (EAN)	4050118301830	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/4,0-6,0/638	Versione
N. d'ordine	1491840000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4050118301823	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 1,5M638 R	Versione
N. d'ordine	9200580000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm² - 1,5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410422	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5M638 R	Versione
N. d'ordine	9200590000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm² - 2,5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410439	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 6M638 R	Versione
N. d'ordine	9200600000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410446	
CPZ	100 ST	

Accessori

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410361	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F488 R	Versione
N. d'ordine	9200530000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410378	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F638 R	Versione
N. d'ordine	9200540000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410385	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F488 R	Versione
N. d'ordine	9200550000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4032248410392	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 R	Versione
N. d'ordine	9200560000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4032248410408	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versione
N. d'ordine	9200570000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410415	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/285	Versione
N. d'ordine	1491620000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301526	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versione
N. d'ordine	1491630000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301489	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491650000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301519	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/485	Versione
N. d'ordine	1491660000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301410	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/488	Versione
N. d'ordine	1491670000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301502	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/638	Versione
N. d'ordine	1491680000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301618	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/285	Versione
N. d'ordine	1491640000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301557	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/285	Versione
N. d'ordine	1491730000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301700	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versione
N. d'ordine	1491740000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301472	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/485	Versione
N. d'ordine	1491690000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301717	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/488	Versione
N. d'ordine	1491710000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301663	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/638	Versione
N. d'ordine	1491720000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301564	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/638	Versione
N. d'ordine	1491750000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301816	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/4,0-6,0/9512	Versione
N. d'ordine	1491760000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301588	
CPZ	100 ST	

Prese piatte con derivazione



Prese piatte isolate con diramazione in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5T638 R	Versione
N. d'ordine	9200610000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm² - 1.5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410453	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5T638 R	Versione
N. d'ordine	9200620000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410460	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 6T638 R	Versione
N. d'ordine	9200630000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410477	
CPZ	100 ST	

Boccole capicorda, interamente isolate



Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F638 RF	Versione
N. d'ordine	9200640000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm² - 1.5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410484	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 RF	Versione
N. d'ordine	9200650000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410491	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 RF	Versione
N. d'ordine	9200660000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410507	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/285	Versione
N. d'ordine	1491860000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301915	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491870000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301908	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/485	Versione
N. d'ordine	1491880000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301748	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/488	Versione
N. d'ordine	1491890000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301786	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/638	Versione
N. d'ordine	1491910000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301847	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/485	Versione
N. d'ordine	1491920000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301694	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/488	Versione
N. d'ordine	1491930000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301762	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/638	Versione
N. d'ordine	1491940000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301922	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/4,0-6,0/638	Versione
N. d'ordine	1491950000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301946	
CPZ	100 ST	

Capicorda a crimpare



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M10/-1	Versione
N. d'ordine	1492130000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492340000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-6	Versione
N. d'ordine	1492410000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302363	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQI-M12/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492350000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M12/-6	Versione
N. d'ordine	1492420000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302189	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M2,5/-1	Versione
N. d'ordine	1492150000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492090000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-1	Versione
N. d'ordine	1492140000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-1	Versione
N. d'ordine	1492180000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492270000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492100000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-1	Versione
N. d'ordine	1492170000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492250000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492110000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm ² , 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-1	Versione
N. d'ordine	1492200000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492290000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQI-M4/-6	Versione
N. d'ordine	1492370000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302264	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-1	Versione
N. d'ordine	1492190000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492280000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492120000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-1	Versione
N. d'ordine	1492220000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492310000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302271	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1492380000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302219	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/S/-1	Versione
N. d'ordine	1492210000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302004	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/S/2,5	Versione
N. d'ordine	1492300000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302332	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M6/-1	Versione
N. d'ordine	1492230000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302400	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M6/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492320000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302417	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1492390000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302509	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M8/-1	Versione
N. d'ordine	1492240000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302066	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQI-M8/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492330000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1492400000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302257	
CPZ	100 ST	

Capicorda a forchetta



Connettore per cavi a forcella isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQIG-M10/-6	Versione
N. d'ordine	1491320000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301199	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M3,5/-1	Versione
N. d'ordine	1492530000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302370	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M3,5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492610000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302097	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M3/-1	Versione
N. d'ordine	1492520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302431	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M3/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492600000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302202	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/-1	Versione
N. d'ordine	1492550000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302240	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492630000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302424	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQIG-M4/-6	Versione
N. d'ordine	1491270000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301342	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/S/-1	Versione
N. d'ordine	1492540000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302523	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M4/S/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492620000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302387	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M5/-1	Versione
N. d'ordine	1492580000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301793	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492640000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302448	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1491280000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301311	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M6/-1	Versione
N. d'ordine	1492590000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302318	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M6/-2,5	Versione
N. d'ordine	1491260000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301182	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1491290000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301328	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQIG-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1491310000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301298	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M3 V	Versione
N. d'ordine	9200290000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410118	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M3,5 V	Versione
N. d'ordine	9200300000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410125	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M4 V	Versione
N. d'ordine	9200310000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410132	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	LIS 1,5M5 V	Versione
N. d'ordine	9200320000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm² - 1.5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410149	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 1,5M6 V	Versione
N. d'ordine	9200330000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm² - 1.5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410156	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M3 V	Versione
N. d'ordine	9200350000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410170	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M3,5 V	Versione
N. d'ordine	9200360000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410187	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M4 V	Versione
N. d'ordine	9200370000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410194	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M5 V	Versione
N. d'ordine	9200380000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410224	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 2,5M6 V	Versione
N. d'ordine	9200390000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410231	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 6M10 V	Versione
N. d'ordine	9200450000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410293	
CPZ	50 ST	
Tipo	LIS 6M4 V	Versione
N. d'ordine	9200410000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410255	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 6M5 V	Versione
N. d'ordine	9200420000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410262	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 6M6 V	Versione
N. d'ordine	9200430000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410279	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIS 6M8 V	Versione
N. d'ordine	9200440000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410286	
CPZ	50 ST	

Accessori

Capicorda a gancio



L'utilizzo di giunti isolati assicura una qualità costante e durevole dei collegamenti elettrici.

Altri vantaggi si presentano nel montaggio.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HBT 1,5 - 3,0 RT	Versione
N. d'ordine	1312440000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 3 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118115055	
CPZ	100 ST	
Tipo	HBT 1,5 - 4,6 RT	Versione
N. d'ordine	1233340000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 1,5 mm ² - 4,6 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118210972	
CPZ	100 ST	
Tipo	HBT 2,5 - 3,0 BL	Versione
N. d'ordine	1312450000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 3 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118115130	
CPZ	100 ST	
Tipo	HBT 2,5 - 4,6 BL	Versione
N. d'ordine	1233330000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 4,6 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118016901	
CPZ	100 ST	
Tipo	HBT 6,0 - 3,0 GE	Versione
N. d'ordine	1312470000	Spine piatte, Giunto isolato, 3 mm ² , 3 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118114980	
CPZ	100 ST	
Tipo	HBT 6,0 - 4,6 GE	Versione
N. d'ordine	1216230000	Spine piatte, Giunto isolato, 4,6 mm ² , 4,6 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118000337	
CPZ	100 ST	
Tipo	HOOKBLA 0,25-1,5 SW	Versione
N. d'ordine	9036290000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,25 mm ² - 1,5 mm ² , 16.75
GTIN (EAN)	4032248175925	mm, nero
CPZ	100 ST	
Tipo	HOOKBLA 1,0-2,5 SW	Versione
N. d'ordine	9036300000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1 mm ² - 2,5 mm ² , 16.75 mm, nero
GTIN (EAN)	4032248175932	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Giunti di testa




Connettore di testa completamente isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIB 1,5B25 VF	Versione
N. d'ordine	9200490000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm² - 1,5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410330	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIB 2,5B25 VF	Versione
N. d'ordine	9200500000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm² - 2,5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410347	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIB 6B26 VF	Versione
N. d'ordine	9200510000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410354	
CPZ	100 ST	
Tipo	VSTI/0,1-0,5	Versione
N. d'ordine	1491540000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm², giallo
GTIN (EAN)	4050118301649	
CPZ	100 ST	
Tipo	VSTI/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1491550000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301731	
CPZ	100 ST	
Tipo	VSTI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1491560000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blu
GTIN (EAN)	4050118301656	
CPZ	100 ST	
Tipo	VSTI/4,0-6,0	Versione
N. d'ordine	1491570000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4050118301809	
CPZ	100 ST	

Giunti paralleli



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLI/0,1-0,5	Versione
N. d'ordine	1491450000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm², giallo
GTIN (EAN)	4050118301595	
CPZ	100 ST	
Tipo	VPLI/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1491460000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301366	
CPZ	100 ST	
Tipo	VPLI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1491470000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm², blu
GTIN (EAN)	4050118301571	
CPZ	100 ST	
Tipo	VPLI/4,0-6,0	Versione
N. d'ordine	1491480000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm², 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4050118301359	
CPZ	100 ST	

Capicorda a puntale



Connettore per cavi a spina isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSI/0,1-0,5	Versione
N. d'ordine	1491370000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm², 0,1 mm² - 0,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301625	
CPZ	100 ST	
Tipo	KSI/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1491380000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0,5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118301441	
CPZ	100 ST	
Tipo	KSI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1491390000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301458	
CPZ	100 ST	
Tipo	KSI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1491410000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm², 1,5 mm² - 2,5 mm²
GTIN (EAN)	4050118301632	
CPZ	100 ST	
Tipo	KSI/4,0-6,0	Versione
N. d'ordine	1491420000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm², 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118300994	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	LIP 1,5R12 V	Versione
N. d'ordine	9200460000	Spine piatte, Giunto isolato, 0.5 mm² - 1.5 mm², rosso
GTIN (EAN)	4032248410309	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIP 2,5R12 V	Versione
N. d'ordine	9200470000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4032248410316	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIP 6R14 V	Versione
N. d'ordine	9200480000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm² - 6 mm², giallo
GTIN (EAN)	4032248410323	
CPZ	100 ST	

Ripartitore ad innesto




Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTVI/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1491770000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm², rosso
GTIN (EAN)	4050118301465	
CPZ	100 ST	
Tipo	VSTVI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1491780000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm², 1.5 mm² - 2.5 mm², blu
GTIN (EAN)	4050118301373	
CPZ	100 ST	

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M3 V	Versione
N. d'ordine	9200070000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4032248409839	
CPZ	100 ST	

Accessori

Tipo	LIR 1,5M3,5 V	Versione
N. d'ordine	9200080000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409846	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M4 V	Versione
N. d'ordine	9200090000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409853	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M5 V	Versione
N. d'ordine	9200100000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409860	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M6 V	Versione
N. d'ordine	9200110000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409730	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 1,5M8 V	Versione
N. d'ordine	9200120000	Spine piatte, Giunto isolato, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409747	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M10 V	Versione
N. d'ordine	9200210000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410033	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M3 V	Versione
N. d'ordine	9200150000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409778	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M3,5 V	Versione
N. d'ordine	9200160000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409785	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M4 V	Versione
N. d'ordine	9200170000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409792	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M5 V	Versione
N. d'ordine	9200180000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248409808	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M6 V	Versione
N. d'ordine	9200190000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410019	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 2,5M8 V	Versione
N. d'ordine	9200200000	Spine piatte, Giunto isolato, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410026	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 6M10 V	Versione
N. d'ordine	9200270000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410095	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	LIR 6M4 V	Versione
N. d'ordine	9200230000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410057	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 6M5 V	Versione
N. d'ordine	9200240000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410064	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 6M6 V	Versione
N. d'ordine	9200250000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410071	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIR 6M8 V	Versione
N. d'ordine	9200260000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4032248410088	
CPZ	100 ST	

Connettore circolare



Connettori tondi isolati in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LID 1,5M4 R	Versione
N. d'ordine	9200670000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410514	
CPZ	100 ST	
Tipo	LID 2,5M5 R	Versione
N. d'ordine	9200680000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4032248410521	
CPZ	100 ST	
Tipo	LID 6M5 R	Versione
N. d'ordine	9200690000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410538	
CPZ	100 ST	
Tipo	VRSTI/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1492040000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301779	
CPZ	100 ST	
Tipo	VRSTI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1492050000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301861	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	VRSTI/4,0-6,0	Versione
N. d'ordine	1492060000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301885	
CPZ	100 ST	

Presca per connettore circolare



Prese tonde completamente isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LID 1,5F4 RF	Versione
N. d'ordine	9200700000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4032248410545	
CPZ	100 ST	
Tipo	LID 2,5F5 RF	Versione
N. d'ordine	9200710000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4032248410552	
CPZ	100 ST	
Tipo	LID 6,0F5 RF	Versione
N. d'ordine	9200720000	Spine piatte, Giunto isolato, 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4032248410569	
CPZ	100 ST	
Tipo	VRSHV/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1491980000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301939	
CPZ	100 ST	
Tipo	VRSHVI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1491990000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301878	
CPZ	100 ST	
Tipo	VRSHVI/4,0-6,0	Versione
N. d'ordine	1492010000	Spine piatte, Giunto isolato, 6 mm ² , 4 mm ² - 6 mm ² , giallo
GTIN (EAN)	4050118301960	
CPZ	100 ST	

CTI 6 G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Boccole connettore tonde, interamente isolate




Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VRSHVI/0,5-1,0	Versione
N. d'ordine	1492020000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ² , rosso
GTIN (EAN)	4050118301984	
CPZ	100 ST	
Tipo	VRSHVI/1,5-2,5	Versione
N. d'ordine	1492030000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , blu
GTIN (EAN)	4050118301854	
CPZ	100 ST	

Capicorda ad anello



Connettori ad anello isolati in PVC

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIR 1,5M10 V	Versione
N. d'ordine	2792000000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4064675073192	
CPZ	100 ST	

Accessori**Ricambi**

Dopo la spellatura un'estremità del cavo può essere crimpata con i relativi contatti o terminali. La crimpatura realizza un collegamento sicuro fra conduttore e contatto ed ha sostituito nel modo più ampio il metodo della saldatura. Il termine "crimpare" definisce la realizzazione di un collegamento omogeneo, non separabile, tra conduttore ed elemento di collegamento. Ciò si ottiene esclusivamente con l'impiego di utensili di precisione. Il risultato è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro e affidabile. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili meccanici di crimpatura. Il cricchetto di sicurezza integrato, con possibilità di sbloccaggio, garantisce una qualità ottimale della lavorazione. I collegamenti realizzati con gli utensili di crimpatura Weidmüller rispondono alle norme e prescrizioni internazionali.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE GRIFFE CTO	Versione
N. d'ordine	1121010000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4032248902118	
CPZ	1 ST	