

**H1,5/24 XS SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- In bustine multiple
- Codice colori Weidmüller

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 18 mm, 14.5 mm, nero
N. d'ordine	<a href="#">9202870000</a>
Tipo	H1,5/24 XS SW
GTIN (EAN)	4032248517947
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Peso netto	0.26 g
------------	--------

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali per conduttori protetti contro cortocircuito e messa a terra colore nero	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

### Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	1.8 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	14.5 mm
Diametro del collare (D2)	7 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.3 mm
L1 in mm	24.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 16
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.15 mm	Lunghezza di spellatura	18 mm
Sezione di collegamento cavo	1.5 mm <sup>2</sup>	Colore	Weidmueller

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

**Disegno**

