


ERAN MULTI-STRIPAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Set di ricambio per battuta d'arresto
N. d'ordine	9203100000
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX
GTIN (EAN)	4032248538102
CPZ	1 Pieza

ERAN MULTI-STRIPAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	11.88 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Dati tecnici

Descrizione articolo	Set di ricambio per battuta d'arresto Multi-Stripax
----------------------	---

Utensili di spellatura

Capacità di taglio max., conduttore rigido	2.5 mm ²	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm ²
Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		