

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Utensile spellafili e da taglio
N. d'ordine	<u>9203610000</u>
Tipo	MULTI-STRIPAX 0.75-4 SL
GTIN (EAN)	4032248563968
CPZ	1 Pieza

Versione catalogo / Disegni 1





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	40 mm	Profondità (pollici)	1.5748 inch
Posizione verticale	85 mm	Altezza (pollici)	3.3464 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	519.28 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Dati tecnici

Descrizione articolo	Utensile spellafili e	
	da taglio per cavi con	
	isolamento senza alogeni,	
	0.75 - 4.0 mm <sup>2</sup>	

### Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in	Sezione del conduttore (capacità di taglio)	6 mm²
Capacità di taglio max., conduttore rigido	PVC 2.5 mm²	Capacità di taglio max., conduttore flessibile	6 mm²
Capacità di taglio max., cavo piatto	10,2 mm x 4 mm	Campo di spellatura AWG, max.	10 AWG
Lunghezza di spellatura min.	2 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm <sup>2</sup>		

### Classificazioni

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni

## Esempio d'uso





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Accessori / ricambi



- per conduttori flessibili e rigidi con isolamento in materiale speciale
- spellatura d'alta qualità per applicazioni industriali (conforme ai requisiti richiesti nel settore del trasporto aereo)
- la forma particolare delle lame consente la spellatura di isolamenti e conduttori speciali
- lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- massima flessibilità grazie alle unità di spellatura intercambiabili
- elevata precisione di ripetizione del risultato di spellatura
- nessun danneggiamento del conduttore
- elevata stabilità dell'utensile grazie alla sua lunga durata e affidabilità
- funzione di taglio integrata

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	erali per i ordinazior	ie
Tipo	AIE M-SPX 0.25-1.5 S	Versione
N. d'ordine	9204550000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671090	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE M-SPX 1.5-6.0 S	Versione
N. d'ordine	9204570000	Insert
GTIN (EAN)	4032248671113	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-SPX 0.75-42SL	Versione
N. d'ordine	9203730000	Insert
GTIN (EAN)	4032248576449	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 16 SL	Versione
N. d'ordine	9202270000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486212	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX 6-16	Versione
N. d'ordine	9202260000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486205	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX ASI	Versione
N. d'ordine	9202300000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486250	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX AWG	Versione
N. d'ordine	9202280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX GKWLW	Versione
N. d'ordine	9205770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248836291	
CPZ	1 ST	
Tipo	AIE MULTI-STRIPAX POF	Versione
N. d'ordine	1212770000	Insert
GTIN (EAN)	4032248994434	
CPZ	1 ST	
	_	

Data di creazione 04.11.2025 09:32:39 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

Tipo	AIE MULTI-STRIPAX PV	Versione
N. d'ordine	1204280000	Insert
GTIN (EAN)	4032248987030	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERAN MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9203100000	Spare stop set
GTIN (EAN)	4032248538102	
CPZ	1 ST	
Tipo	ERME MULTI-STRIPAX	Versione
N. d'ordine	9203070000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4032248538096	
CPZ	1 ST	