



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
 - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio
N. d'ordine	9203620000
Tipo	H10,0/22S EB
GTIN (EAN)	4032248565061
CPZ	100 Pieza
Imballaggio	sfuso

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	0.51 g
------------	--------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, misura speciale, colore bianco	Versione	Standard
----------------------	--	----------	----------

Terminali

Diametro della superficie di contatto (D1)	4.6 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Diametro del collare (D2)	7.1 mm	Spessore del collare isolante (S2)	0.6 mm
L1 in mm	22.00 mm	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Spessore della bussola in metallo (S1)	0.2 mm	Lunghezza di spellatura	15 mm
Sezione di collegamento cavo	10 mm ²	Colore	Miscellaneous

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Disegno

