



- Imbuto conico di ingresso cavo in polipropilene
  - Resistenza al calore fino a 105 °C
- Per conduttori da 0,5 a 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20-7)  
Materiale: E-Cu, zinco galvanizzato  
Tolleranza dimensionale a norma DIN 46228 sez. 4

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Terminali, Standard, 15 mm, 12 mm, avorio |
| N. d'ordine | <a href="#">9203620000</a>                |
| Tipo        | H10,0/22S EB                              |
| GTIN (EAN)  | 4032248565061                             |
| CPZ         | 100 Pieza                                 |
| Imballaggio | sfuso                                     |

### Dati tecnici

#### Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

#### Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 0.51 g |
|------------|--------|

#### Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

#### Dati tecnici

| Descrizione articolo | Terminali con collare isolante, misura speciale, colore bianco | Versione | Standard |
|----------------------|--|----------|----------|
|----------------------|--|----------|----------|

#### Terminali

|  |                    |   |               |
|--|--------------------|---|---------------|
| Diametro della superficie di contatto (D1) | 4.6 mm             | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 12 mm         |
| Diametro del collare (D2)                  | 7.1 mm             | Spessore del collare isolante (S2)          | 0.6 mm        |
| L1 in mm                                   | 22.00 mm           | Sezione di collegamento cavo AWG, max.      | AWG 8         |
| Spessore della bussola in metallo (S1)     | 0.2 mm             | Lunghezza di spellatura                     | 15 mm         |
| Sezione di collegamento cavo               | 10 mm <sup>2</sup> | Colore                                      | Miscellaneous |

#### Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Disegno**

