

**SIZE ESD 130****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pliers
N. d'ordine	<a href="#">9204770000</a>
Tipo	SIZE ESD 130
GTIN (EAN)	4032248693122
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Larghezza	130 mm	Larghezza (pollici)	5.1181 inch
Peso netto	69.4 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Pinza a becco d'oca elettronica ESD
----------------------	-------------------------------------

**Singoli pezzi**

isolati fino a 1000 V	No	Lunghezza complessiva	130 mm
-----------------------	----	-----------------------	--------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000835	ETIM 9.0	EC000835
ETIM 10.0	EC000835	ECLASS 14.0	21-04-38-16
ECLASS 15.0	21-04-38-16		

**Disegni**

**Esempio d'uso**

