

KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- La valvola di sovrappressione protegge dai sovraccarichi
- Testa del cilindro ad angolo di 90°
- La testa angolata può essere ruotata di 360
- L'impugnatura ergonomica ritorna a posto automaticamente
- Il pezzo residuo non si incastra più grazie alla divisione in tre parti
- Punzonatrice idraulica realizzata in alluminio ad alta resistenza (circa il 40% più leggera)
- La durata si riduce notevolmente quando sono usati fogli in acciaio inox

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sheet holes
N. d'ordine	9204780000
Tipo	KOBBS 19X75
GTIN (EAN)	4032248693146
CPZ	1 Pieza

KOBBS 19X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	75 mm	Altezza (pollici)	2.9527 inch
Diametro	19 mm	Peso netto	255.2 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Dati tecnici

Descrizione articolo	Vite di trazione con cuscinetto a sfere 19,0 x 75,0 mm
----------------------	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		