

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Utensili di verifica, Tester del passaggio per cavi dati |
| N. d'ordine | 9205400000 |
| Tipo | LAN USB TESTER |
| GTIN (EAN) | 4032248732128 |
| CPZ | 1 Pieza |

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 65 mm | Profondità (pollici) | 2.5591 inch |
| Posizione verticale | 27 mm | Altezza (pollici) | 1.063 inch |
| Larghezza | 135 mm | Larghezza (pollici) | 5.3149 inch |
| Peso netto | 355 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cl |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2bc29d03-0968-4775-8c8f-2ea21fe4c041 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|----------------------|
| Descrizione articolo | Tester di continuità |
|----------------------|----------------------|

Strumenti di misura e prova

| | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Power | Batteria monoblocco da 9 V | Tipo di collegamento | RJ45, USB A, USB B |
| Indicazione | LED | Grado di protezione | IP44 |
| testato e approvato secondo | EN/IEC 61010 | Cicalino | No |
| Dimensioni Remotebox | 65 x 28 x 27 mm | Lunghezza cavo verificabile, max. | 1000 m |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002080 | ETIM 9.0 | EC002080 |
| ETIM 10.0 | EC002080 | ECLASS 14.0 | 27-20-11-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-20-11-08 | | |

LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori**

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| Tipo | BLOCKBATTERIE 9V | Versione |
| N. d'ordine | 9004810000 | Utensili di verifica, Batterie |
| GTIN (EAN) | 4008190050665 | |
| CPZ | 1 ST | |