

CTIN CM 1.6/2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinza crimpatrice per contatti torniti

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.14mm ² , 6mm ² , 4-Indent-Crimp
N. d'ordine	9205430000
Tipo	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
CPZ	1 Pieza

CTIN CM 1.6/2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	1175 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per contatti HD, HE e ConCept M10/M5 0,14-6 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	6 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp
-----------------------------	-------------------	----------------------------	----------------

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.14 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		