

**CTIN CM 3.6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Pinza crimpatrice per contatti torniti**

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pinza crimpatrice per contatti, 1.5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp
N. d'ordine	<a href="#">9205440000</a>
Tipo	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
CPZ	1 Pieza

**CTIN CM 3.6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Larghezza	230 mm	Larghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	1190 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per contatti HD e ConCept M3 e similari, 1,5-10 mm <sup>2</sup>	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	---	----------	--

**Dati utensile di crimpatura**

Sezione del terminale, max.	10 mm <sup>2</sup>	Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp
-----------------------------	--------------------	----------------------------	----------------

**Descrizione contatto**

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 8
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 16	Area di crimpatura , max.	10 mm <sup>2</sup>
Area di crimpatura , min.	1.5 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		