

Ordini disponibili solo a
richiesta



- Per la spellatura e crimpatura automatica
- Lavorazione veloce ed efficiente
- Semplice regolazione sulla gamma di sezioni richiesta
- Spellatura e crimpatura in un'unica operazione
- La lavorazione di boccole o contatti di altri produttori può causare guasti e malfunzionamenti della macchina!

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Automatic stripper and crimper
N. d'ordine	9205790000
Tipo	CA 100/10
GTIN (EAN)	4032248813285
CPZ	1 Pieza

CA 100/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	400 mm	Profondità (pollici)	15.748 inch
Posizione verticale	460 mm	Altezza (pollici)	18.1102 inch
Larghezza	530 mm	Larghezza (pollici)	20.8661 inch
Peso netto	48000 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Macchine automatiche spellafili e crimpatrici

Campo di isolamento	Solo per capocorda da 10,0 mm ² con collare	Comando	Elettropneumatico
Tempo di un ciclo	ca. 1,5 s	Crimpatura	Trapezoidale
Lunghezza di crimpatura	12 - 18 mm	Materiali di consumo	capicorda sciolti, con e senza collari isolanti
Collegamento dell'aria compressa	5 bar	Collegamento elettrico	100-240 V / 50/65 Hz

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		