




Weidmüller offre spine di collegamento per valvole con cavo di collegamento con connettore M8/M12 ed un'estremità libera. Lo stato d'esercizio del connettore per valvole è indicato da un LED. Le spine di collegamento per valvole hanno un circuito di protezione. Il programma di fornitura Weidmüller comprende connettori per valvole nelle forme A, B, C secondo DIN e standard industriale. La classe di protezione IP 67 è soddisfatta quando è avvitata. Anche la direzione di uscita è un fattore decisivo, pertanto Weidmüller offre versioni diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi sensore-attuatore, Numero di poli: 3, 0.5 m, LED: No, Schermato:
N. d'ordine	9457930030
Tipo	SAIL-VSB-0.3U
GTIN (EAN)	4064675041818
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2027-02-28T00:00:00+01:00

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Peso netto	30 g
------------	------

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	0.5 m	Colore della guaina	nero
accelerazione	5 m/s ²	Raggio di curvatura min., mobile	10 x diametro cavo
Raggio di curvatura min., fisso	5 x diametro cavo	cicli di piegatura	2 Mio
Velocità	200 m/s	Materiale della guaina	PUR
Irradiazione con legami trasversali	No	Codifica a colori	marrone, blu, Verde/giallo
Numero di poli	3	Diametro esterno	4.6 mm ± 0.2 mm

Dati tecnici generali


LED	No
-----	----

Classificazioni


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Disegni

Disegno quotato



Schema dei poli



Schema elettrico

