

## WQV 70N-PEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustrazione del prodotto



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 192 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 20.50, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm
N. d'ordine	<a href="#">9525840000</a>
Tipo	WQV 70N-PEN
GTIN (EAN)	4008190471033
CPZ	5 Pieza

**WQV 70N-PEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	62.7 mm	Profondità (pollici)	2.4685 inch
Posizione verticale	30.5 mm	Altezza (pollici)	1.2008 inch
Larghezza	9.5 mm	Larghezza (pollici)	0.374 inch
Peso netto	36.46 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
------------------------------	----------------	----------------------	---------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per morsetti
----------	--------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento
-------------------	---------------	--------	----------------

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	192 A
-------------------	-------	-------------------	-------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	20.50 mm
-----------------	----------

**Generale**

Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**WQV 70N-PEN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessori****Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali**

- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9004500000</a>	Miscellaneous tools
GTIN (EAN)	4008190053925	
CPZ	1 ST	