

## **WQV 70N-PEN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Illustrazione del prodotto









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, grigio argento, 192 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 20.50, Isolato: No, Larghezza: 9.5 mm
N. d'ordine	<u>9525840000</u>
Tipo	WQV 70N-PEN
GTIN (EAN)	4008190471033
CPZ	5 Pieza



## **WQV 70N-PEN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	62.7 mm	Profondità (pollici)	2.4685 inch	
Posizione verticale	30.5 mm	Altezza (pollici)	1.2008 inch	
Larghezza	9.5 mm	Larghezza (pollici)	0.374 inch	
Peso netto	36.46 g			
Temperature			,	
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto		'	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
Tino di fioneggio	se avvitato	lateuriani di mantaggia	Mantaggia diretta	
Tipo di fissaggio Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
esecuzione a prova di espiosione	INO			
Dati caratteristici del sisten	na			
Versione	per morsetti			
Dati dei materiali				
Materiale di base	rame stagnato	Colori	grigio argento	
Dati dimensionamento				
Tensione nominale	400 V	Corrente nominale	192 A	
Dimensioni			,	
Passo in mm (P)	20.50 mm			
Generale				
Numero di poli	2	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	
Classificazioni				
ETIM C O	F0000400	ETIMA 7.0	F0000400	
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000489 EC000489	ETIM 9.0  ECLASS 9.0	EC000489 27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-40	
LULTUU U. I	∠/-I <del>1-</del> II <del>-</del> 4U			
	27-14-11-40	FCLASS 12 0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-40 27-25-03-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-40 27-25-03-03	

Data di creazione 12.11.2025 02:08:22 MEZ

Versione catalogo / Disegni



## **WQV 70N-PEN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Utensile per taglio e rimozione dei collegamenti trasversali



- Per i collegamenti trasversali della Serie Z Weidmüller
- Per i collegamenti trasversali da WQV 2,5 fino WQV 35
- Per la finestra del collegamento trasversale dei morsetti WTR 2,5 e WSI 6

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WAW 1 NEUTRAL	Ve
N. d'ordine	9004500000	Mi
GTIN (EAN)	4008190053925	

Versione
Miscellaneous tools

CPZ 1 ST

Versione catalogo / Disegni