

KLIPPON K MF KIT 25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura









Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piede di montaggio, Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 33.5 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, argento	
N. d'ordine	<u>9527590000</u>	
Tipo	KLIPPON K MF KIT 25	
GTIN (EAN)	4032248014071	
CPZ	1 Pieza	



KLIPPON K MF KIT 25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza	33.5 mm	Larghezza (pollici)	1.3189 inch
Peso netto	127.1 g		
Temperature			
Temperatura d'esercizio			
Conformità ambientale	del prodotto		
0			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
PE70 Dati Generali			
Tipo di fissaggio	se avvitato	Materiale di base	Acciaio inox 1.4301
Dati generali Accessori			
zati gonoran / toooboon			
Tipo di fissaggio	se avvitato	Materiale di base	Acciaio inox 1.4301
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625 EC002625	ETIM 9.0	EC002625 EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 9.0	27-18-28-07
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-07
171 100 11 1		ECLASS 12.0	27-18-28-07
ECLASS 11.0	27-18-28-07		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-18-28-07 27-18-28-07 27-18-28-07	ECLASS 14.0	27-18-28-07