

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Simile alla figura

Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piede di montaggio, Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 33.5 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, argento |
| N. d'ordine | 9527590000 |
| Tipo | KLIPPON K MF KIT 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248014071 |
| CPZ | 1 Pieza |

KLIPPON K MF KIT 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 12 mm | Profondità (pollici) | 0.4724 inch |
| Posizione verticale | 70 mm | Altezza (pollici) | 2.7559 inch |
| Larghezza | 33.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.3189 inch |
| Peso netto | 127.1 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio se avvitato Materiale di base Acciaio inox 1.4301

Dati generali Accessori

Tipo di fissaggio se avvitato Materiale di base Acciaio inox 1.4301

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002625 | ETIM 9.0 | EC002625 |
| ETIM 10.0 | EC002625 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-07 | | |