

**KLIPPON K MF KIT 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

Serie K Klippon®, Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Klippon K (custodia vuota in alluminio), Piede di montaggio, Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 70 mm, Larghezza: 33.5 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, argento
N. d'ordine	<a href="#">9527590000</a>
Tipo	KLIPPON K MF KIT 25
GTIN (EAN)	4032248014071
CPZ	1 Pieza

**KLIPPON K MF KIT 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	12 mm	Profondità (pollici)	0.4724 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza	33.5 mm	Larghezza (pollici)	1.3189 inch
Peso netto	127.1 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

**PE70 Dati Generali**

Tipo di fissaggio se avvitato Materiale di base Acciaio inox 1.4301

**Dati generali Accessori**

Tipo di fissaggio se avvitato Materiale di base Acciaio inox 1.4301

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		