

MP MPC 12/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	MPC (custodia vuota in polycarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 125 mm, Larghezza: 125 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato
N. d'ordine	9535550000
Tipo	MP MPC 12/12
GTIN (EAN)	4032248009275
CPZ	1 Pieza

Technical data

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	125 mm	Altezza (pollici)	4.9212 inch
Larghezza	125 mm	Larghezza (pollici)	4.9212 inch
Peso netto	10.6 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Accessories**TS 15**

Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS15X5 ST MPC1217 VER	Versione	
N. d'ordine	8000037598	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 4.13 mm, senza foro	
GTIN (EAN)	4050118653106	longitudinale, acciaio, zincato, cromato	
CPZ	20 ST		