

MP MPC 17/17**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	MPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 148 mm, Larghezza: 148 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato
N. d'ordine	9535570000
Tipo	MP MPC 17/17
GTIN (EAN)	4032248009305
CPZ	1 Pieza

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	148 mm	Altezza (pollici)	5.8268 inch
Larghezza	148 mm	Larghezza (pollici)	5.8268 inch
Peso netto	251.3 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata	Campi di applicazione	Tecnica degli edifici

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP MPC 17/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**TS 35****Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Versione
N. d'ordine	8000037600	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 90 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118653120	longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
CPZ	20 ST	