



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	MPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 175 mm, Larghezza: 250 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincata, zincato
N. d'ordine	<a href="#">9535580000</a>
Tipo	MP MPC 17/25
GTIN (EAN)	4032248009312
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	175 mm	Altezza (pollici)	6.8898 inch
Larghezza	250 mm	Larghezza (pollici)	9.8425 inch
Peso netto	375 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### PE70 Dati Generali

Superficie	zincato	Materiale di base	Lamiera d'acciaio, zincata
------------	---------	-------------------	----------------------------

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**TS 35**

## Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037600</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 90 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118653120	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037601</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 114 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118653137	longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato
CPZ	20 ST	