

MF MPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Staffe di fissaggio esterne**

Set di 4 pezzi

Dati generali per l'ordinazione

Versione	MPC (custodia vuota in policarbonato), Piede di montaggio, Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 30 mm, Larghezza: 15 mm, Profondità: 10 mm, Materiale di base: Plastica
N. d'ordine	9535600000
Tipo	MF MPC
GTIN (EAN)	4032248009381
CPZ	1 Pieza

MF MPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0.3937 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1.1811 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch
Peso netto	10 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Materiale di base	Plastica
-------------------	-------------	-------------------	----------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		