



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 185 mm, Profondità: 2 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	9535920000
Tipo	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0.0787 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5.9055 inch
Larghezza	185 mm	Larghezza (pollici)	7.2835 inch
Peso netto	288 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Accessori

TS 15



Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS15X5 ST FPC 20 VER	Versione
N. d'ordine	8000037604	Guida di supporto, TS 15, Larghezza: 235 mm, senza foro
GTIN (EAN)	4050118653168	longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	

TS 35



Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	Versione
N. d'ordine	8000037558	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 165 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653229	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	Versione
N. d'ordine	8000037557	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 165 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653212	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	