


MP FPC 30/30**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 1,5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	9535950000
Tipo	MP FPC 30/30
GTIN (EAN)	4032248009671
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	260 mm	Altezza (pollici)	10.2362 inch
Larghezza	260 mm	Larghezza (pollici)	10.2362 inch
Peso netto	782 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

Accessori**TS 35**

Accessori

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 HOR	Versione
N. d'ordine	8000037559	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653236	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 30 VER	Versione
N. d'ordine	8000037561	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 265 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653250	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	