

MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 360 mm, Larghezza: 560 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	9535980000
Tipo	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
CPZ	1 Pieza

MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	360 mm	Altezza (pollici)	14.1732 inch
Larghezza	560 mm	Larghezza (pollici)	22.0472 inch
Peso netto	2316 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

MP FPC 40/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**TS 35****Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Versione
N. d'ordine	8000037562	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 365 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653267	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Versione
N. d'ordine	8000037563	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 565 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653274	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	