


**MP FPC 40/60****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Piastre di montaggio, lamiera d'acciaio 1,5 mm, zincata

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piastra di montaggio, Piastra di montaggio, Posizione verticale: 360 mm, Larghezza: 560 mm, Profondità: 1,5 mm, Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento
N. d'ordine	<a href="#">9535980000</a>
Tipo	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	1.5 mm	Profondità (pollici)	0.0591 inch
Posizione verticale	360 mm	Altezza (pollici)	14.1732 inch
Larghezza	560 mm	Larghezza (pollici)	22.0472 inch
Peso netto	2316 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Superficie	zincato
Materiale di base	Lamiera d'acciaio		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

## Accessori

### TS 35

#### Accessori



#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037562</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 365 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653267	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	
Tipo	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Versione
N. d'ordine	<a href="#">8000037563</a>	Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 565 mm, con asola,
GTIN (EAN)	4050118653274	senza foro longitudinale, acciaio, zincato, cromato
CPZ	20 ST	