

MF FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Staffe di fissaggio esterne

Set di 4 pezzi

Dati generali per l'ordinazione

Versione	FPC (custodia vuota in policarbonato), Piede di montaggio, Staffe di fissaggio, Posizione verticale: 40 mm, Larghezza: 19 mm, Profondità: 35.5 mm, Materiale di base: Poliammide, poliammide 66, Grigio chiaro
N. d'ordine	9536040000
Tipo	MF FPC
GTIN (EAN)	4032248009442
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	35.5 mm	Profondità (pollici)	1.3976 inch
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0.748 inch
Peso netto	26 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

PE70 Dati Generali

Tipo di fissaggio	se avvitato	Materiale di base	Poliammide, poliammide 66
-------------------	-------------	-------------------	---------------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		