

SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto porta-fusibile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, Beige scuro, 6.3 A, innestabile, V-O, Wemid
N. d'ordine	9537680000
Tipo	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
CPZ	20 Pieza

SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	0.4 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di montaggio	innestato
-------------------	-----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
--	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		