

STRIPPER COAX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sheathing strippers
N. d'ordine	9918030000
Tipo	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
CPZ	1 Pieza

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	18.5 mm	Profondità (pollici)	0.7283 inch
Posizione verticale	20.5 mm	Altezza (pollici)	0.8071 inch
Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3.8189 inch
Peso netto	39 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Sguainacavi per cavi coassiali e cavi tondi in PVC
----------------------	--

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Cavi coassiali tondi e di trasmissione dati	Diametro del conduttore, max.	7.5 mm
Diametro del conduttore min.	4.8 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	44 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	18 mm ²	Cavo lavorabile	Cavi PVC

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

Disegni

