

**SLICER NO 27****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Utensili di sguainatura
N. d'ordine	<a href="#">9918080000</a>
Tipo	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	35 mm	Profondità (pollici)	1.378 inch
Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1.1417 inch
Larghezza	132 mm	Larghezza (pollici)	5.1968 inch
Peso netto	71.8 g		

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Coltellino per cavi con diametro esterno di 8 - 28mm ø
----------------------	--

**Utensili di spellatura**

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Diametro del conduttore, max.	28 mm
Diametro del conduttore min.	8 mm	Campo di spellatura AWG, max.	4 AWG
Sezione di collegamento cavo, max.	615 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

**Accessori / ricambi**

- Sguainatura semplice, veloce e precisa di tutti i più comuni cavi tondi da 4 - 50 mm Ø
- Vite zigrinata sull'impugnatura per la regolazione della profondità di taglio. (Con la regolazione della profondità di taglio si evita di danneggiare il conduttore interno.)

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	ZUB SLICER NO 16-35	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9201430000</a>	Utensili di sguainatura	
GTIN (EAN)	4032248430314		
CPZ	2 ST		