



## WK K PZ1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Lame intercambiabili per cacciaviti dinamometrici  
Innesto femmina secondo DIN 5260-PZ, ISO 8764/1-PZ

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Screwdriver insert
N. d'ordine	<a href="#">9918610000</a>
Tipo	WK K PZ1
GTIN (EAN)	4032248388981
CPZ	1 Pieza

**WK K PZ1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dati tecnici**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensioni e pesi**

Profondità	4 mm
Posizione verticale	4 mm
Larghezza	175 mm
Peso netto	21 g

Profondità (pollici)	0.1575 inch
Altezza (pollici)	0.1575 inch
Larghezza (pollici)	6.8898 inch

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Lama di ricambio per viti con testa a croce, forma PZ, grandezza 1
----------------------	--

**PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore**

Larghezza della lama (B)	1 mm	Spessore della lama (A)	1 mm
Forma	Pozidrive	Grandezza	1
Lunghezza della lama	175 mm	Dimensione lama (a croce)	1
Regolazione coppia di serraggio, max.	3.8 Nm		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ETIM 10.0	EC003864	ECLASS 14.0	21-04-42-03
ECLASS 15.0	21-04-42-03		

## Accessori

### Cacciavite con coppia di serraggio



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprenscindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DMS MANUELL 0,5-1,7	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9918370000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388332	
CPZ	1 ST	
Tipo	DMS MANUELL 2,0-7,0	Versione
N. d'ordine	<a href="#">9918380000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388349	
CPZ	1 ST	