

VT MASTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display a LED
- secondo norma VDE
- elevata resistenza alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
N. d'ordine	9918880000
Tipo	VT MASTER
GTIN (EAN)	4032248405763
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	60 mm	Profondità (pollici)	2.3622 inch
Posizione verticale	28 mm	Altezza (pollici)	1.1024 inch
Larghezza	235 mm	Larghezza (pollici)	9.252 inch
Lunghezza	235 mm	Lunghezza (pollici)	9.252 inch
Peso netto	158 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tester di misura tensione fino a 690V/ 100 Hz LED
----------------------	--

Strumenti di misura e prova

Carico commutabile	No	Categoria del circuito di misura	CAT III 600 V
Tensione nominale, max.	690 V AC/DC	Tensione nominale, min.	12 V
Campo di misura della tensione/AC	12-690 V	Campo di misura della corrente/DC	690 V
Temperatura d'esercizio, max.	55 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-15 °C
Indicazione della tensione continua	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indicazione della tensione alternata	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Campo di frequenze, max.	65 Hz	Campo di frequenze, min.	0 Hz
Indicazione	LED	Grado di protezione	IP54
Tipo di batteria	Batteria 1,5 V tipo AAA	Indicatore di direzione campo rotante	No
prova passaggio di corrente	Sì - visivo + acustico	Prova isolamento	6 kV
Resistenza ai picchi di tensione	6 kV	testato e approvato secondo	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Protezione del puntale di prova GS 38	Sì	Illuminazione dei puntali di prova	No
Funzione HOLD	No		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Accessori

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BATTERIE 1,5V MICRO	Versione
N. d'ordine	9201310000	Utensili di verifica, Batterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
CPZ	2 ST	
Tipo	SKAI TASCHE	Versione
N. d'ordine	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
CPZ	1 ST	
Tipo	PRSPSU	Versione
N. d'ordine	1332420000	
GTIN (EAN)	4050118136449	
CPZ	1 ST	
Tipo	2POL TESTER ZUB	Versione
N. d'ordine	2565720000	
GTIN (EAN)	4050118575279	
CPZ	1 ST	