



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display a LED
- secondo norma VDE
- elevata resistenza alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
N. d'ordine	9918950000
Tipo	VT
GTIN (EAN)	4032248405831
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	55 mm	Profondità (pollici)	2.1654 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0.8268 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Lunghezza	190 mm	Lunghezza (pollici)	7.4803 inch
Peso netto	115 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

Dati tecnici

Descrizione articolo	Voltage tester from 12 – 690 V
----------------------	--------------------------------

Strumenti di misura e prova

Carico commutabile	No	Categoria del circuito di misura	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Tensione nominale, max.	690 V AC/DC	Tensione nominale, min.	12 V AC/DC
Campo di misura della tensione/AC	12-690 V	Campo di misura della corrente/DC	1000 V
Temperatura d'esercizio, max.	55 °C	Temperatura d'esercizio, min.	-15 °C
Indicazione della tensione continua	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Indicazione della tensione alternata	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Campo di frequenze, max.	65 Hz	Campo di frequenze, min.	0 Hz
Indicazione	LED	Grado di protezione	IP64
Indicatore di direzione campo rotante	No	prova passaggio di corrente	No
Prova isolamento	5 kV	Resistenza ai picchi di tensione	5 kV
testato e approvato secondo	EN/IEC 61010, EN 61243-3 2010	Protezione del puntale di prova GS 38	No
Illuminazione dei puntali di prova	No	Funzione HOLD	No

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 9.0	27-20-03-08
ECLASS 9.1	27-20-03-08	ECLASS 10.0	27-20-03-08
ECLASS 11.0	27-20-03-08	ECLASS 12.0	27-20-03-08
ECLASS 13.0	27-20-03-08	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



Accessori

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SKAI TASCHE	Versione
N. d'ordine	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
CPZ	1 ST	