

VT CTB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display a LED
- secondo norma VDE
- elevata resistenza alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione
N. d'ordine	9918970000
Tipo	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	19 mm	Profondità (pollici)	0.748 inch
Posizione verticale	21 mm	Altezza (pollici)	0.8268 inch
Larghezza	137 mm	Larghezza (pollici)	5.3937 inch
Lunghezza	137 mm	Lunghezza (pollici)	5.3937 inch
Peso netto	50 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati tecnici

Descrizione articolo Tester per la misura della tensione fino a 48V

Strumenti di misura e prova

Carico commutabile	No	Tensione nominale, max.	48 V DC
Tensione nominale, min.	3 V DC	Campo di misura della tensione/AC	3-48 V
Campo di misura della corrente/DC	48 V	Temperatura d'esercizio, max.	50 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-10 °C	Campo di frequenze, max.	65 Hz
Campo di frequenze, min.	0 Hz	Indicazione	LED
Grado di protezione	IP40	Indicatore di direzione campo rotante	No
prova passaggio di corrente	No	testato e approvato secondo	EN 61010-1, EN 61326
Illuminazione dei puntali di prova	No	Funzione HOLD	No

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		



Accessori

Accessori per apparecchiature di prova e misurazione

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SKAI TASCHE	Versione	
N. d'ordine	2544760000	Toolbag	
GTIN (EAN)	4050118554724		
CPZ	1 ST		