

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI C 導体マーカは、未接続の導体上に取り付けられます。0.5 mm<sup>2</sup> から最大 70 mm<sup>2</sup> まで、4 種類のサイズの導体直径にラベリングを実施できます。マーカは印刷済で、使用できる状態になっています。個別マーカを組み合わせることで、個別のラベリングが可能となります。

- 閉鎖状態マーカ、信頼性、未接続ケーブルへの取り付けに対応します
- 特別で細線仕様の高い以下プロファイルにより、幅広いアプリケーションプログラムを確保
- 最小限の労力で、すばやく簡単に適応
- 付属品に対応するので、ラベリングが簡単です
- 恒久的で高品質なラベリング
- 最適な可読性の高コントラスト

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | CableLine, 導体およびケーブルマーカ, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, 黄色 |
| 注文番号       | <a href="#">1568251643</a>                          |
| 種別         | CLI C 1-3 GE/SW D CD                                |
| GTIN (EAN) | 4008190037246                                       |
| 数量         | 500 items   |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 5 mm   | 奥行き (インチ) | 0.1968 inch |
| 高さ   | 3 mm   | 高さ (インチ)  | 0.1181 inch |
| 幅    | 4.2 mm | 幅 (インチ)   | 0.1654 inch |
| 正味重量 | 0.08 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -30...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                 |                                      |     |  |
|-----------------|--------------------------------------|-----|--|
| 抵抗コード準拠の素材色     | 4                                    |     |  |
| 印刷の配置           | 水平                                   |     |  |
| 印刷種別            | 標準                                   |     |  |
| 印刷方法            | 熱エンボス加工                              |     |  |
| バージョン           | CD                                   |     |  |
| 幅               | 4.2 mm                               |     |  |
| UL 94 可燃性等級     | V-0                                  |     |  |
| 動作温度範囲、最大       | 80 °C                                |     |  |
| 動作温度範囲、最小       | -30 °C                               |     |  |
| 色               | 黄色                                   |     |  |
| ハロゲン            | はい                                   |     |  |
| 基本材質            | PVC、ソフト、カドミウムなし                      |     |  |
| 印刷色             | 黒色                                   |     |  |
| 印刷文字            | 大文字                                  |     |  |
| パッケージ単位当たりマーカース | 供給フォーム                               | リール |  |
| 推奨業種            | プロセス, 機械                             |     |  |
| 組み合わせごとのマーカース   | 1 Reel = Conductor and cable markers |     |  |
| 動作温度範囲          | -30...80 °C                          |     |  |
| インプリント          | D                                    |     |  |

## 導体およびケーブルマーカース

|         |                         |         |                   |
|---------|-------------------------|---------|-------------------|
| ハロゲン    | はい                      | 導体断面、最大 | 4 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、最小 | 1.5 mm <sup>2</sup>     | 導体外径、最大 | 5 mm              |
| 導体外径、最小 | 2.5 mm                  | 導体外径    | 2.5 - 5 mm        |
| 接続配線の断面 | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |         |                   |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

図面



図に類似

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW Y          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW P          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW Q          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 0 - 9

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。



## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 4          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW T          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 0 - 9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 6          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW K          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW -          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW L          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW F          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW A          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 0 - 9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 7          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 2          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW O          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 0 - 9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW O          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW J          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW S          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 0 - 9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 5          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 1          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW M          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW E          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW G          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW H          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 0 - 9

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。



## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 8          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW /          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 0 - 9



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 3          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW 9          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW N          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW R          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW C          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW B          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW D          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## その他



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 BL/W5 -          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## マンドレルシングル



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                     |
| 数量         | 20 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW I          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW +          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW ET         | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW U          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW V          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## その他

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。



## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 RT/WS +          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## CLI C 1-3 GE/SW D CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW X          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## 特殊文字



CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW .          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |

## A - Z

CableLineは、導体およびケーブルマーカ製品の幅広い製品シリーズで、最も多様な用途に対応するソリューションです。アプリケーション範囲は、細い導体から大径ケーブルまで対応しています。

## 一般注文データ

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW W          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |
| 種別         | CLI R 1-3 GE/SW Z          | バージョン               |
| 注文番号       | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, 取付けマンドレル |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                     |
| 数量         | 10 ST                      |                     |