

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, 下側のサイドロッククランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 40
注文番号	1809630000
種別	HDC 64D TSBU 1M40G
GTIN (EAN)	4032248284986
数量	1 items

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.7244 inch
高さ	76 mm	高さ (インチ)	2.9921 inch
幅	59 mm	幅 (インチ)	2.3228 inch
正味重量	317 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

耐薬品性	物質	アセトン
	耐薬品性	条件付き耐性
	物質	掘削油
	耐薬品性	耐性
	物質	ディーゼル
	耐薬品性	耐性
	物質	エチルアルコール
	耐薬品性	耐性
	物質	トランスミッション油
	耐薬品性	耐性
	物質	作動油
	耐薬品性	耐性
	物質	冷却剤
	耐薬品性	耐性
	物質	石油ベンジン
	耐薬品性	耐性
	物質	汗
	耐薬品性	耐性
	物質	高級ガソリン
	耐薬品性	条件付き耐性
物質	水	
耐薬品性	耐性	
物質	紫外線	
耐薬品性	不安定	
物質	オゾン	
耐薬品性	不安定	

バージョン

ケーブル取り入れ口サイズ	M 40	上部 / 底部 / 蓋	上部
カバー	カバーなし	上部ケーブル取り入れ口数	0

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

側方ケーブル取り入れ口数	1	ハウジング設計	側面ケーブル導入口, プラグハウジング
ロックシステム設計	下側のサイドロッククランプ	設計	高
設置サイズ	8	ケーブル導入口	スレッド付き
種別	プラグ	クランプのバージョン	サイドロッククランプ
シーリング	シーリング無し	内付スレッド	M 40
色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
Moduplug®に最適	はい		

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

ケーブル導入口	スレッド付き	幅ハウジングC	43 mm
ハウジングの全長	120 mm	ハウジングBの高さ	76 mm

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

www.weidmueller.com



HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661510000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190418069	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661520000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4008190418076	口サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661590000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190418144	サイズ: PG 21
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	1661630000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4008190418182	サイズ: PG 29
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1786880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204120	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1786890000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248204137	サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787870000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248205318	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1901150000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4032248521258	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1904340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248585601	サイズ: M 25
数量	1 ST	

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 64D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1904350000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248585298	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2550540000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4064675005087	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 1PG21G N	バージョン
注文番号	2560750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118676747	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG29G N	バージョン
注文番号	2560790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118894103	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2560960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118673227	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2560970000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
GTIN (EAN)	4050118676730	口サイズ: M 25
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2561050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118680195	サイズ: M 32
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2561060000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4050118680508	サイズ: M 32
数量	1 ST	

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別	HDC 24B ABU	バージョン
注文番号	1212400000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190083939	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none
種別	HDC 24B ABU N	バージョン
注文番号	2488600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541533	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661720000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418274	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661730000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418281	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418359	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	1786960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204205	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787920000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205363	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B KBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2559870000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, ., ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118652338	
数量	1 ST	

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	HDC 24B KBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2559880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4050118676761	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 64D KBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2559910000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4050118677416	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32

カバー



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B DMDQ 2QB	バージョン
注文番号	1665640000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4008190422660	ジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none
種別	HDC 24B DMDQ 2QB N	バージョン
注文番号	2559760000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ハウ
GTIN (EAN)	4050118676754	ジング上部カバー, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: none

IP68 バージョン



ワイドミュラーは、幅広いエンクロージャーに加え、様々なケーブルグランドを提供し、広範な用途に対応します。

真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。

一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

一般注文データ

種別	VG M40 - MS 68	バージョン
注文番号	1772250000	VG MS (標準真鍮製ケーブルグランド), ケーブルグランド, スト
GTIN (EAN)	4032248129904	レート, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67,
数量	10 ST	IP68 - 5パール (30分), 真鍮, ニッケルメッキ
種別	VG M40-1/K68	バージョン
注文番号	1909890000	VG K (標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ス
GTIN (EAN)	4032248536818	トレート, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66,
数量	10 ST	IP67, IP68 - 5パール (30分), ポリアミド6

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

隔壁ハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B ABU	バージョン
注文番号	1212400000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4008190083939	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none
種別	HDC 24B ABU N	バージョン
注文番号	2488600000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁
GTIN (EAN)	4050118541533	ハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
数量	1 ST	サイズ: none

カップリングフード



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B KBU 1M25G	バージョン
注文番号	1787920000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カップリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口
GTIN (EAN)	4032248205363	取り入れ口サイズ: M 25
数量	1 ST	

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

対応

種別	HDC 24B KBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661720000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190418274	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661730000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190418281	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取
数量	1 ST	り入れ口サイズ: PG 29
種別	HDC 64D KBU 1M32G	バージョン
注文番号	1786960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4032248204205	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: M 32
種別	HDC 64D KBU 1PG29G	バージョン
注文番号	1661810000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, カッ
GTIN (EAN)	4008190418359	プリングハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り
数量	1 ST	入れ口サイズ: PG 29

ベースハウジング



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 24B SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1901150000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4032248521258	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: M 25
種別	HDC 24B SBU 1M25G N	バージョン
注文番号	2560960000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4050118673227	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: M 25
種別	HDC 24B SBU 1PG21G	バージョン
注文番号	1661510000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4008190418069	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: PG 21
種別	HDC 24B SBU 1PG21G N	バージョン
注文番号	2560750000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベー
GTIN (EAN)	4050118676747	スハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ
数量	1 ST	口サイズ: M 25

HDC 64D TSBU 1M40G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

対応

www.weidmueller.com

種別	HDC 24B SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1787870000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248205318	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661520000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418076	
数量	1 ST	
種別	HDC 24B SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2560970000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4050118676730	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M25G	バージョン
注文番号	1904340000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248585601	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M32G	バージョン
注文番号	1904350000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248585298	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 1M32G N	バージョン
注文番号	2561050000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118680195	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M25G	バージョン
注文番号	1786890000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 25
GTIN (EAN)	4032248204137	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M25G N	バージョン
注文番号	2561060000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118680508	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M32G	バージョン
注文番号	1786880000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248204120	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2M32G N	バージョン
注文番号	2550540000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4064675005087	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG21G	バージョン
注文番号	1661590000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 21
GTIN (EAN)	4008190418144	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG29G	バージョン
注文番号	1661630000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190418182	
数量	1 ST	
種別	HDC 64D SBU 2PG29G N	バージョン
注文番号	2560790000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 8, 保護度合い: IP65, 勘合状態, ベースハウジング, 下側のサイドロックランプ, 高, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4050118894103	
数量	1 ST	