


단종된 제품입니다, 정보 제공
용도 한정 데이터 시트



스위치 및 버튼 컴포넌트의 프로파일은 전자 컴포넌트에
일치합니다.
스위치와 버튼을 사용하면 산업용 설치의 시운전, 서비스,
모니터링 및 복구가 더 수월해 집니다.

일반 주문 데이터

버전	, 기능 컴포넌트 CO 접점, 감지, 스크류 결선
주문 번호	0114660000
유형	EGT6 EG2/EN
GTIN (EAN)	4008190180355
수량	10 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-10-22T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

높이	50 mm	높이 (인치)	1.9685 inch
너비	18 mm	폭 (인치)	0.7087 inch
길이	58 mm	길이 (인치)	2.2835 inch
순중량	41.9 g		

온도

보관 온도	-40 °C...100 °C	작동 온도	-25 °C...85 °C
-------	-----------------	-------	----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

장착 레일	TS 32, TS 35
-------	--------------

출력

정격 스위칭 전압	250 V AC	AC 스위칭 용량(저항), 최대	1500 VA @ 250 V
AC 스위칭 용량, 최대	1500 VA	스위칭 용량	250 V
DC 스위칭 용량(저항), 최대	180 W @ 30 V	DC 스위칭 용량, 최대	180 W
스위칭 용량	30 V		

일반 데이터

장착 레일	TS 32, TS 35	컬러 코드	베이지색
-------	--------------	-------	------

결선 데이터

와이어 결선 방식	스크류 결선	클램프 범위, 정격 결선	6 mm ²
클램프 범위, 최소	0.5 mm ²	클램프 범위, 최대	6 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		

액세서리

강철




스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	TS 32X15 2M/ST/ZN	버전
주문 번호	0122800000	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비:
GTIN (EAN)	4008190066307	2000 mm, 높이: 33 mm, 깊이: 15 mm
수량	20 M	

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EWK 2	버전
주문 번호	0199360000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 32, V-0, Wemid, 너비: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
수량	50 ST	

강철




스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	버전
주문 번호	0383400000	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비:
GTIN (EAN)	4008190088026	2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 7.5 mm
수량	40 M	

액세서리

엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	EW 35	버전
주문 번호	0383560000	엔드 브래킷, 베이지색, TS 35, V-2, Wemid, 너비: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
수량	50 ST	

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	버전
주문 번호	0498000000	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 2000 mm, 높이: 35 mm, 깊이: 15 mm
GTIN (EAN)	4008190042493	
수량	20 M	