

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







그림과 유사

스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대 레일, 액세서리, 스틸, 전기 아연 도금 및 보호막 처리, 너비: 1000 mm, 높이: 15 mm, 깊이: 5.5 mm
주문 번호	<u>0117510000</u>
유형	TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190111298
수량	10 M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	5.5 mm	깊이 (인치)		0.2165 inch
높이	15 mm	높이 (인치)		0.5906 inch
너비	1000 mm	폭 (인치)		39.37 inch
순중량	140 g			
온도				
주변 온도	-5 °C40 °C			
환경 제품 규정 준수				
20				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
장착 레일				
솔더 구멍 직경(D)	4.2 mm			
설치 권고	직접 장착			
표준 규격	DIN EN 60715			
표면 마감	전기 아연 도금 및 보호막 처리	.		
두께	1.00 mm			
기본 재질	스틸			
단자대 레일의 길이	최소		0 mm	
	공칭		1000 mm	
	최대		1000 mm	
일자 드릴 구멍	예			
슬릿 길이	12.00 mm			
슬릿 간극	8.00 mm			
IEC 60947-7-2에 따른 초당 단기 전류 내성	1.2 kA			
슬릿 폭	4.20 mm			-
사전 펀칭된 장착 레일	예			
슬릿 폭				
단락 강도는 E-Cu 와이어와 일치합니다.	10.00 mm ²			
드릴 구멍 직경	4.20 mm			
구멍 공간, 중앙-중앙	20 mm			
슬릿 틈				
스리 기이			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

분류

슬릿 길이

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

2 카탈로그 상태 / 도면






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

엔드 브래킷









바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형

EW 15

버전

주문 번호 GTIN (EAN) 0382860000

4008190187804

50 ST 수량

엔드 브래킷, 베이지색, TS 15, V-2, 폴리아미드 66, 너비: 10 mm, 100

°C

액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형 주문 번호 SO SH1

0401460000

수량 20 ST

GTIN (EAN) 4008190188092

버스바 지원, 회색, 100 °C, 너비: 24.5 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류

엔드 브래킷









바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 주문 번호

GTIN (EAN)

EW 15/2

1071900000 4008190462949 버전

엔드 브래킷, 진한 베이지색, TS 15, HB, 플라스틱, 너비: 8 mm, 100 °C

50 ST 수량

4 카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZEW 15	버전
주문 번호	<u>7920340000</u>	엔드 브래킷, 베이지색, TS 15, V-2, 플라스틱, 너비: 5 mm, 120 °C
GTIN (EAN)	4032248238910	
수량	20 ST	

장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	BFSC M4X6 MS	버전
주문 번호	0136300000	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 황동, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 6
GTIN (EAN)	4008190177713	mm
수량	50 ST	
유형	BFSC M4X6	버전
유형 주문 번호	BFSC M4X6 0149700000	버전 장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 6

카탈로그 상태 / 도면 5